

NEW 新たに種類を追加しました!

# 滅菌ピアスのご案内



## 進化したニードルピアッサー

今回これまでの14Gニードルピアッサー(1)に加え、普通ネジやネジの無いピアスにも対応できるネジ無しのニードルピアッサー(2、3)も発売しました。また新たに、ボールとキャッチが一体型のデザイン『セグメントボール』も追加いたしました。


ピアッサーはニードルのみで、ピアスは装填されていません。下記の滅菌ピアスからお選びください。(裏面にもあります)



### どれが使える? 使用できる組み合わせについて



14Gニードルピアッサーの場合なら...



例えば上図のように14Gのニードルには同じ14Gのサイズであっても「細ネジ」ピアス以外は使用できません。

ここをチェック!  
普通ネジ: ネジ径が軸径と同じ太さ  
細ネジ: ネジ径が軸径より細い

## ラブレット 細ネジ

16G ※16Gは普通ネジ	14G			12G
ステンレス QL406W16G 	ステンレス QL406W 	ステンレス QL408W チタン QL408T 	ステンレス QL410W 	ステンレス QL408W12G 
ステンレス QL408W16G 	ステンレス QL408W4 	ステンレス QL410W4 		ステンレス QL410W12G 

ピアスホール完成までしっかり毎日ケア!

## 消毒ジェル

ジェルだからホールの中だけをしっかり消毒。



## ストレートバーベル 細ネジ

14G					12G
ステンレス QS406W チタン QS406T 	ステンレス QS408W チタン QS408T 	ステンレス QS410W チタン QS410T 	ステンレス QS412W 	ステンレス QS414W チタン QS414T 	ステンレス QS408W12G 
ステンレス QS416W 	ステンレス QS418W 	ステンレス QS438W チタン QS440T ※キャッチ5mm 			ステンレス QS410W12G 

## カーブドバーベル 細ネジ

14G			
ステンレス QC406W チタン QC406T 	ステンレス QC408W チタン QC408T 	ステンレス QC410W 	ステンレス QC412W チタン QC412T 

### 「滅菌ピアス」について

ピアスは製造過程で複数の人の手に触れています。ビニール袋などのパッケージに入っていたとしても、ウイルスなどの付着は十分に考えられます。JPSではピアッサーと同じ方法で滅菌包装した「滅菌ピアス」を用意しています。ファーストピアスや不安定なピアスホールにもオススメです!

# サーキュラーバーベル 細ネジ

14G

<b>ステンレス QB108W</b> 	<b>ステンレス QB110W</b> 	<b>チタン QB101T</b> 	
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

## ピアッシング動画のご紹介



さまざまな  
部位ごとの動画を  
ご覧ください!



# セグメント ネジ無し

20G	18G	16G	16G	14G	14G
<b>チタン S7T20G</b> 	<b>チタン S8T18G</b> 	<b>ステンレス S10W16G</b> 	<b>ステンレス S12W16G</b> 	<b>ステンレス S8W14G</b> 	<b>ステンレス S10W14G</b> 
	<b>チタン S10T18G</b> 	<b>ステンレス S10Y16G</b> 18K 処理 	<b>ステンレス S12Y16G</b> 18K 処理 	<b>ステンレス S8Y14G</b> 18K 処理 	<b>ステンレス S10Y14G</b> 18K 処理 

# NEW セグメントボール ネジ無し

## ワンタッチで簡単に装着が可能!

キャッチと一体型なのでボールを  
無くす心配もなくなりました。  
指で閉じるだけで簡単に  
装着ができ安心して  
お使い頂けます。



### POINT

ここをカチッと  
閉じるだけ!



16G		14G	
<b>ステンレス SB8W16G</b> 	<b>ステンレス SB10W16G</b> 	<b>ステンレス SB8W14G</b> 	<b>ステンレス SB10W14G</b> 
<b>チタン SB8T16G</b> 	<b>チタン SB10T16G</b> 	<b>チタン SB8T14G</b> 	<b>チタン SB10T14G</b> 


# キャプティブ ネジ無し

18G	16G	16G	14G	14G
<b>チタン QB001T</b> 	<b>チタン QB002T</b> 	<b>チタン QB004T</b> 	<b>チタン QB005T</b> 	<b>チタン QB007T</b> 
<b>チタン QB003T</b> 	<b>キャプティブの注意点</b> ボールが別になっているので 取り扱いにご注意を お願いいたします。  ボールの 紛失に注意	<b>チタン QB006T</b> 		<b>チタン QB009T</b> 


# へそ用バーベル 細ネジ

シングルストーンとダブルストーンのサイズは同じです

## 【シングルストーン】



## 【ダブルストーン】



14G

<b>チタン</b> シングル QH403T ダブル QH503T 	<b>チタン</b> シングル QH404T ダブル QH504T 	<b>チタン</b> シングル QH410T ダブル QH510T 	<b>チタン</b> QH400T 
<b>ステンレス</b> ダブル QH503W 	<b>ステンレス</b> ダブル QH504W 	<b>ステンレス</b> ダブル QH510W 	へそ用バーベルには、 ニードルピアッサー <b>1 5NS25W 組み合わせが オススメ!</b>

※写真等は実物大ではありません。

●本パンフレット記載のピアスは2025年1月時点の品揃えです。●予告なく品目追加や廃番を行いますので右の二次元コードから最新版をご確認ください。

【ご注文方法・お問い合わせ】ご注文はFAXまたはE-MAILにてお送りください。

JPS株式会社 東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル3階 TEL 03-5992-0760 URL www.jps.ac



ver.2025.1