

ファーストピアスや不安定なピアスホールにもオススメ!

# 滅菌ピアス

JPSではピアッサーと同じ方法で滅菌包装した  
「滅菌ピアス」を用意しています。



## ラブレット 細ネジ

| 16G ※16Gは普通ネジ              | 14G                      |                                              |                                                  | 12G                        |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ステンレス QL406W16G</b><br> | <b>ステンレス QL406W</b><br>  | <b>ステンレス QL408W</b><br><b>チタン QL408T</b><br> | <b>ステンレス QL408WB3</b><br><b>チタン QL408TB3</b><br> | <b>ステンレス QL408W12G</b><br> |
| <b>ステンレス QL408W16G</b><br> | <b>ステンレス QL408W4</b><br> | <b>ステンレス QL410W4</b><br>                     | <b>ステンレス QL410W</b><br>                          | <b>ステンレス QL410W12G</b><br> |

ピアスホール  
完成までしっかり  
毎日ケア!

## 消毒ジェル

ジェルだからホールの中だけをしっかり消毒。



## ストレートバーベル 細ネジ

| 14G                                          |                                              |                                                        |                         |                                              | 12G                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ステンレス QS406W</b><br><b>チタン QS406T</b><br> | <b>ステンレス QS408W</b><br><b>チタン QS408T</b><br> | <b>ステンレス QS410W</b><br><b>チタン QS410T</b><br>           | <b>ステンレス QS412W</b><br> | <b>ステンレス QS414W</b><br><b>チタン QS414T</b><br> | <b>ステンレス QS408W12G</b><br> |
| <b>ステンレス QS416W</b><br>                      | <b>ステンレス QS418W</b><br>                      | <b>ステンレス QS438W</b><br><b>チタン QS440T</b> ※キャッチ 5mm<br> |                         |                                              | <b>ステンレス QS410W12G</b><br> |

## カーブドバーベル 細ネジ

| 14G                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ステンレス QC406W</b><br><b>チタン QC406T</b> ※キャッチ 3.5mm<br> | <b>ステンレス QC408W</b><br><b>チタン QC408T</b><br> |
| <b>ステンレス QC410W</b><br>                                  | <b>ステンレス QC412W</b><br><b>チタン QC412T</b><br> |

## サーキュラーバーベル 細ネジ

| 14G                     |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ステンレス QB108W</b><br> | <b>ステンレス QB110W</b><br>                          |
| <b>チタン QB101T</b><br>   | <b>ステンレス QB108WB3</b><br><b>チタン QB108TB3</b><br> |

※写真等は実物大ではありません。

# セグメント ネジ無し

| 20G            | 18G             | 16G                      | 14G                      |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| チタン S7T20G<br> | チタン S8T18G<br>  | ステンレス S10W16G<br>        | ステンレス S8W14G<br>         |
|                | チタン S10T18G<br> | ステンレス S10Y16G 18K 処理<br> | ステンレス S8Y14G 18K 処理<br>  |
|                |                 | ステンレス S12W16G<br>        | ステンレス S10W14G<br>        |
|                |                 | ステンレス S12Y16G 18K 処理<br> | ステンレス S10Y14G 18K 処理<br> |

# セグメントボール ネジ無し

キャッチと一体型なのでボールを無くす心配もなくなりました。指で閉じるだけで簡単に装着ができ安心してお使い頂けます。



POINT

ここをカチッと閉じるだけ！



使用動画



| 16G               | 14G                |
|-------------------|--------------------|
| ステンレス SB8W16G<br> | ステンレス SB10W16G<br> |
| チタン SB8T16G<br>   | チタン SB10T16G<br>   |
| ステンレス SB8W14G<br> | ステンレス SB10W14G<br> |
| チタン SB8T14G<br>   | チタン SB10T14G<br>   |

# キャプティブ ネジ無し


※在庫なくなり次第、販売終了予定です。

| 18G                                                               | 16G            | 14G            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| チタン QB001T<br>                                                    | チタン QB004T<br> | チタン QB007T<br> |
| チタン QB002T<br>                                                    | チタン QB005T<br> | チタン QB008T<br> |
| チタン QB003T<br>                                                    | チタン QB006T<br> | チタン QB009T<br> |
| <b>キャプティブの注意点</b><br>ボールが別になっているので取り扱いにご注意をお願いいたします。<br>ボールの紛失に注意 |                |                |


# へそ用バーベル 細ネジ

シングルストーンとダブルストーンのサイズは同じです

【シングルストーン】



【ダブルストーン】



| 14G                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>チタン</div> <div>シングル QH403T</div> <div>ダブル QH503T</div> <div></div> | <div>チタン</div> <div>シングル QH404T</div> <div>ダブル QH504T</div> <div></div> | <div>チタン</div> <div>シングル QH410T</div> <div>ダブル QH510T</div> <div></div> | <div>チタン</div> <div>QH400T</div> <div></div> |
| <div>ステンレス</div> <div>ダブル QH503W</div> <div></div>                      | <div>ステンレス</div> <div>ダブル QH504W</div> <div></div>                      | <div>ステンレス</div> <div>ダブル QH510W</div> <div></div>                      | <div>へそ用バーベルには、<br/>ニードルピアッサー<br/>1 5NS25W 組み合わせが<br/>オススメ！</div>                                                                 |